

Garant**Meule de polissage diamantée CaraFin, D126, Type: ZY0608****Données de commande**

N° commande	551943 ZY0608
GTIN	4062406117856
Classe d'article	51G

Description**Exécution:**

Meules de polissage en PU élastique recouvertes de grains de diamant sur la surface périphérique. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.

Utilisation:

Travaux de polissage avec une flexibilité et une adaptation maximales aux contours.

Description technique

Ø tête	6 mm
Ø queue	3 mm
Vitesse de rotation recommandée	1 - 2 m/s
Longueur tête	8 mm
Série	CaraFin
Abrasifs	Diamant

Abréviation de l'abrasif	D
Degré de finesse	Prépolissage
Attribut des noms de produit	D126
Type de produit	Meules de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		