

Garant**Meule de polissage diamantée CaraFin, D10, Type: ZY0608****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 551941 ZY0608 |
| GTIN | 4062406114596 |
| Classe d'article | 51G |

Description**Exécution:**

Meules de polissage en PU élastique recouvertes de grains de diamant sur la surface périphérique. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.

Utilisation:

Travaux de polissage avec une flexibilité et une adaptation maximales aux contours.

Description technique

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Ø queue | 3 mm |
| Ø tête | 6 mm |
| Vitesse de rotation recommandée | 1 - 2 m/s |
| Longueur tête | 8 mm |
| Série | CaraFin |
| Abrasifs | Diamant |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Abréviation de l'abrasif | D |
| Degré de finesse | Polissage final |
| Attribut des noms de produit | D10 |
| Type de produit | Meules de polissage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| Carbure (HM) | adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Peinture | adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |