爨 PFERD

Jeu de fraises limes 5 pièces, denture INOX – grossière, Carbure, Nombre de fraises rotatives: 5



Données de commande

N° commande	547110 5
GTIN	4007220068816
Classe d'article	55F

Description

Exécution:

La géométrie novatrice des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu'un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. Formation des copeaux et états de surface d'excellente qualité, apport de chaleur réduit dans le matériau (aucune décoloration). Ø tige 6 mm.

Assortiment de fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes. Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Optimisée pour l'usinage d'aciers austénitiques et inoxydables, d'alliages de titane doux et de métaux non ferreux.

Livraison:

1 de chaque 547200 réf. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Description technique

Abréviation denture	INOX
Degré de finesse de la denture	grossier
Type d'outils	Carbure



Ø queue	6 mm	
Nombre de fraises rotatives	5	
Type de produit	Fraises rotatives	

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		

Accessoires

Fraise rotativeDenture INOX – grossière Type A1225	547200 A1225
Fraise rotativeDenture INOX – grossière Type C1225	547200 C1225
Fraise rotativeDenture INOX – grossière Type G1225	547200 G1225
Fraise rotativeDenture INOX – grossière Type F1225	547200 F1225
Fraise rotativeDenture INOX – grossière Type D1210	547200 D1210