

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec 2 bâtis 16G, hauteur 950 mm, Plan de travail en bambou, 12x20G, Long. plan de travail: 1500/6+5mm****Données de commande**

N° commande	922171 1500/6+5
GTIN	4062406118174
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 16G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 75, 150, 200, 300

**Livraison:**

2 x caissons de tiroirs, plan de travail.

**Coloris:**

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Profondeur plan de travail	750 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	800 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm

Largeur utile des tiroirs	300 mm
Largeur utile des tiroirs en G	12
Hauteur caisson de tiroirs	900 mm
Hauteur	950 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Poids	177 kg
Largeur caisson de tiroirs	400 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Série	vario
Surface utile de tiroir en G	12×20
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	1000 kg
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Nombre de tiroirs	11
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12×20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927500 150
--	------------

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927500 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	927500 250
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927500 200
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	927500 300
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927500 125
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927500 75
Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 900/5	927300 900/5
Epaisseur du plan de travail de 50 mmen bambou encollé en croix Long. plan de travail 1500 mm	926001 1500
Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 900/6	927300 900/6