

Garant GRIDLINE

Etabli Vario avec 2 bâtis 16G, hauteur 850 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, 12×20G, Long. plan de travail: 1500/6+4mm**Données de commande**

N° commande	922164 1500/6+4
GTIN	4062406118136
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 16G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Placement:

Hauteur frontale de tiroir (droite) mm: 75, 125, 200, 300

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Livraison:

2 × caissons de tiroirs, plan de travail.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Hauteur caisson de tiroirs	800 mm
Surface utile de tiroir en G	12×20
Longueur plan de travail	1500 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20

Largeur utile des tiroirs en G	12
Hauteur	850 mm
Largeur utile des tiroirs	300 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	700 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Largeur caisson de tiroirs	400 mm
Nombre de tiroirs	10
Poids	164 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	1000 kg
Série	vario
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12x20G
Type de produit	Etabli

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927500 75
---	-----------

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927500 200
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927500 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927500 150
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927500 125
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	927500 300
Epaisseur du plan de travail de 50 mm en hêtre multiplis Long. plan de travail 1500 mm	926081 1500
Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 800/4	927300 800/4
Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 800/6	927300 800/6