

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec 2 bâtis 16G, hauteur 850 mm, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, 12×20G, Long. plan de travail: 1500/6+7mm****Données de commande**

N° commande	922167 1500/6+7
GTIN	4062406118167
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 16G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Livraison:**

2 × caissons de tiroirs, plan de travail.

**Coloris:**

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Epaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur utile caisson de tiroirs	700 mm

Hauteur	850 mm
Hauteur caisson de tiroirs	800 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	1000 kg
Nombre de tiroirs	13
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Largeur caisson de tiroirs	400 mm
Largeur utile des tiroirs	300 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Série	vario
Surface utile de tiroir en G	12×20
Poids	183 kg
Largeur utile des tiroirs en G	12
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12×20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927500 200
--	------------

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927500 75
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927500 150
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927500 100
Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 800/7	927300 800/7
Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 800/6	927300 800/6
Plateaux de travail avec revêtement plastique (Eluplan) gris foncé Long. plan de travail 1500 mm	926241 1500