

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario mobile, hauteur 850 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, 20x20G, Longueur de plan de travail mm / Nombre de tiroirs: 1000/1**



## Données de commande

N° commande	923504 1000/1
GTIN	4062406118242
Classe d'article	9GG

## Description

### Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec plateau de rangement prof. 300 mm. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le **déverrouillage individuel des tiroirs à une main** empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport.

### Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 125

### Livraison:

2 x piètements avec roues, caisson avec tiroir, plateau de rangement, plan de travail.

### Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

## Description technique

Profondeur utile des tiroirs en G	20
-----------------------------------	----

## Fiche technique

Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur	850 mm
Poignée	non
Ø roulette directrice	125 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Poids	67,1 kg
Hauteur utile caisson de tiroirs	125 mm
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Hauteur caisson de tiroirs	200 mm
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Série	vario
Série	vario
Longueur plan de travail	1000 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Ø roulette fixe	125 mm
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Charge admissible max. unité mobile	250 kg
Surface utile de tiroir en G	20×20
Matériau roue	Polyuréthane
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Surface plan de travail	vernis incolore
Matériau plan de travail	Hêtre multiplis
Pare-chocs	non
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur utile des tiroirs en G	20
ComfortClose	non
Escamotable	non
Nombre de tiroirs	1

## Fiche technique

Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927805 125
Paroi arrière / plateau de rangement simple Pour longueur de plan de travail 700 mm	927140 700