

Garant GRIDLINE

Etabli Vario mobile, hauteur 850 mm, Plan de travail en bambou, 20×20G, Longueur de plan de travail mm / Nombre de tiroirs: 1000



Données de commande

N° commande	923501 1000
GTIN	4062406118297
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec plateau de rangement prof. 300 mm. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante.

Livraison:

2 x piètements avec roues, 2 x paires de goussets, plateau de rangement, plan de travail.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Longueur plan de travail	1000 mm
Poignée	non
Pare-chocs	non
Bandage ne laissant pas de traces	oui

Fiche technique

Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Série	vario
Série	vario
Nombre de tiroirs	0
Ø roulette fixe	125 mm
Charge admissible max. unité mobile	250 kg
Ø roulette directrice	125 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Matériau roue	Polyuréthane
Poids	45,3 kg
Escamotable	non
ComfortClose	non
Matériau plan de travail	Bambou
Hauteur	850 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Paroi arrière / plateau de rangement simple Pour longueur
de plan de travail 700 mm

927140 700