

Garant GRIDLINE

Etabli Vario mobile, hauteur 950 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, 20×20G, Longueur de plan de travail mm / Nombre de tiroirs: 1000/1



Données de commande

N° commande	923514 1000/1
GTIN	4062406118273
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec plateau de rangement prof. 300 mm. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le **déverrouillage individuel des tiroirs à une main** empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 125

Livraison:

2 × piètements avec roues, caisson avec tiroir, plateau de rangement, plan de travail.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Bandage ne laissant pas de traces	oui
-----------------------------------	-----

Fiche technique

Série	vario
Série	vario
Surface utile de tiroir en G	20×20
Matériau roue	Polyuréthane
Ø roulette directrice	125 mm
Matériau plan de travail	Hêtre multiplis
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Pare-chocs	non
Charge admissible max. unité mobile	250 kg
Hauteur caisson de tiroirs	200 mm
Nombre de tiroirs	1
Poids	68,3 kg
Longueur plan de travail	1000 mm
Épaisseur plan de travail	50 mm
Poignée	non
Hauteur utile caisson de tiroirs	125 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Escamotable	non
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Surface plan de travail	vernis incolore
ComfortClose	non
Largeur utile des tiroirs en G	20
Ø roulette fixe	125 mm
Hauteur	950 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Profondeur plan de travail	750 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm

Fiche technique

Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Paroi arrière / plateau de rangement simple Pour longueur de plan de travail 700 mm	927140 700
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927805 125
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21