

Garant GRIDLINE

Etabli Vario mobile, hauteur 850 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, 20×20G, Longueur de plan de travail mm / Nombre de tiroirs: 1000



Données de commande

N° commande	923504 1000
GTIN	4062406118303
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec plateau de rangement prof. 300 mm. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante.

Livraison:

2 x piètements avec roues, 2 x paires de goussets, plateau de rangement, plan de travail.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Poignée	non
Charge admissible max. unité mobile	250 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2

Fiche technique

Série	vario
Série	vario
Poids	50,3 kg
Ø roulette fixe	125 mm
Hauteur	850 mm
ComfortClose	non
Escamotable	non
Épaisseur plan de travail	50 mm
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Profondeur plan de travail	750 mm
Matériau roue	Polyuréthane
Longueur plan de travail	1000 mm
Matériau plan de travail	Hêtre multiplis
Ø roulette directrice	125 mm
Pare-chocs	non
Nombre de tiroirs	0
Type de construction	Construction en tube d'acier
Épaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Épaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Paroi arrière / plateau de rangement simple Pour longueur
de plan de travail 700 mm

927140 700