

Garant GRIDLINE

Etabli Vario avec bâti 24G, hauteur 950 mm, Plan de travail en bambou, 20x20G, Long. plan de travail: 2000/2mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 922591 2000/2 |
| GTIN | 4062406214630 |
| Classe d'article | 9GG |

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 150

Livraison:

2 x piètements, 1 x paire de goussets, caisson à tiroirs, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

| | |
|----------------------------|--------|
| Epaisseur plan de travail | 50 mm |
| Largeur caisson de tiroirs | 600 mm |

| | |
|---|--|
| Série | vario |
| Profondeur utile des tiroirs | 500 mm |
| Hauteur caisson de tiroirs | 300 mm |
| Longueur plan de travail | 2000 mm |
| Hauteur utile caisson de tiroirs | 225 mm |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg |
| Profondeur plan de travail | 750 mm |
| Poids | 127 kg |
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Largeur utile des tiroirs | 500 mm |
| Hauteur | 950 mm |
| Profondeur caisson de tiroirs | 650 mm |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 20 |
| Largeur utile des tiroirs en G | 20 |
| Surface utile de tiroir en G | 20×20 |
| Type de construction | Construction en tube d'acier |
| Épaisseur du matériau | 1 mm |
| Hauteur établi | 950 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg |
| Épaisseur plan de travail | 50 mm |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | 20×20G |
| Type de produit | Etabli |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm | 927800 150 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 927800 75 |
| Cache-serrure pour GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| Piètement Hauteur 900 mm | 927000 900 |
| Epaisseur du plan de travail de 50 mmen bambou encollé en croix Long. plan de travail 2000 mm | 926001 2000 |
| Goussets Type 1 | 927122 1 |
| Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 300/2 | 927600 300/2 |