

bimos

Assis-debout – ESD, mousse PU, avec patins et repose-pieds, Type: ESD**Données de commande**

N° commande	972702 ESD
GTIN	4016849552064
Classe d'article	96B

Description**Exécution:**

Piètement à 5 branches en aluminium (Ø 600 mm). Avec **ressort à gaz comprimé** pour réglage en hauteur progressif. Assise en mousse polyuréthane SoftTouch avec profil ondulé. **Assise moelleuse avec appui**, le profil ondulé permet la circulation d'air (confort). Le **dossier ergonomique** (hauteur 190 mm) participe à une assise correcte. Mousse polyuréthane, moelleuse, confortable, lavable.

Utilisation:

Combinaison assis/debout idéale. Pour postes de travail assis ou debout ou une combinaison des deux.

Assis-debout avec patins – pour hauteur de travail 720 – 1000 mm.

Norme:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Description technique

Norme	DIN 68877
Ø piètement	580 mm

Avec dossier	oui
Profondeur d'assise	300 mm
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Matériau piètement	Aluminium poli
Réglage de l'inclinaison de l'assise	non
Hauteur du dossier	190 mm
Matériau assise	Mousse polyuréthane
Couleur matériau de l'assise	noir
Exécution piètement	Patin avec repose-pieds
Largeur d'assise	340 mm
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Charge admissible chaise	120 kg
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Plage de réglage en hauteur	510 - 780 mm
Type de produit	Assis-debout ESD

Accessoires

Patin ESD(1 jeu = 5 pièces)

963190