

Garant GRIDLINE

Unité mobile pour établis Ready-to-go, Type: 1200**Données de commande**

N° commande	927271 1200
GTIN	4062406118600
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Piètement avec 2 roulettes directrices et 2 roulettes fixes, Ø 100 mm, avec bandage en caoutchouc plein ne laissant pas de traces, gris. Charge admissible de l'unité mobile **400 kg** (établi et contenu). Poignée bimatière en Haptoprene® pour le dispositif de levage-abaissement.

Adapté(s) pour:

Etablis Ready-to-go présentant une largeur totale de bâti de 1200 mm et une largeur de soubassement de 1300 mm.

927241 réf. 1200/2, 1200/3; 927261 réf. 1200/2, 1200/3.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre, non configurable.**

Remarque(s):

Les roulettes ne conviennent pas pour un montage ultérieur. Les établis avec roulettes nécessitent impérativement des tiroirs avec déverrouillage individuel à une seule main. Ne convient pas pour les établis avec bâti ouvert en retrait.

Description technique

Largeur	1200 mm
Charge admissible max. unité mobile	400 kg
Profondeur	700 mm
Hauteur	200 mm
Série	Ready-to-go

Fiche technique

Série	Ready-to-go
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Type de produit	Roulettes