


**Paroi arrière en tôle perforée, Hauteur 481 mm, Pour type: 1000****Données de commande**

N° commande	929650 1000
GTIN	4062406118624
Classe d'article	92W

Description**Exécution:**

Supports en tôle d'acier 40×40 mm à visser sur les plans de travail. Entre les colonnes, panneau perforé en tôle d'acier.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les articles de la section "Structure de colonnes de support" ne peuvent pas être accrochés sur la paroi perforée.

Description technique

Pour type	1000 mm
Exécution panneau perforé	une face
Profondeur	25 mm
Largeur	920 mm
Hauteur	481 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm

Fiche technique

Attribut des noms de produit

Hauteur 481 mm

Type de produit

Panneau perforé