


**Paroi arrière perforée, Hauteur 962 mm, Pour type: 2000****Données de commande**

N° commande	929651 2000
GTIN	4062406118686
Classe d'article	92W

Description**Exécution:**

Supports en tôle d'acier 40×40 mm à visser sur les plans de travail. Entre les colonnes, panneau perforé en tôle d'acier.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les articles de la section "Structure de colonnes de support" ne peuvent pas être accrochés dans le panneau perforé.

Description technique

Profondeur	25 mm
Hauteur	962 mm
Pour type	2000 mm
Exécution panneau perforé	une face
Largeur	1920 mm

Fiche technique

Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Attribut des noms de produit	Hauteur 962 mm
Type de produit	Panneau perforé