


**Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce avec aimant, Ouverture: 7mm****Données de commande**

N° commande	650135 7
GTIN	4062406118815
Classe d'article	62D

**Description****Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

**Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.**

**Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

**Description technique**

Ouverture	7 mm
Longueur	30 mm
Ø côté réception	12,5 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine	oui
Type de produit	Douille

