

Garant GRIDLINE

**Armoire à produits d'entretien avec portes battantes en tôle pleine, Largeur mm / Modèle: 1000/P1****Données de commande**

N° commande	987001 1000/P1
GTIN	4062406118853
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire universelle pour le rangement de produits d'entretien, d'appareils de nettoyage et de vêtements. Logement de tablettes galvanisées au pas de 25 mm.

Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Charge admissible de la tablette: 25 kg. Perforations dans le caisson du compartimentage destinées à **l'installation de crochets et supports Easyfix** (dans le groupe 95).

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Les armoires à produits d'entretien sont compatibles avec les armoires GridLine de profondeur 20G et peuvent être librement combinées à celles-ci.

Autres accessoires, tels que tablettes et tiroirs, voir groupe 94.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 500 mm

Hauteur utile: 1840 mm

Nombre de crochets: 1

Nombre de supports d'appareils: 2

## Description technique

Hauteur utile	1840 mm
Façades des armoires	portes battantes en tôle pleine
Nombre de supports d'appareils	2
Nombre de crochets	1
Largeur	1000 mm
Modèle	P1
Hauteur	2000 mm
Poids	90 kg
Profondeur	500 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Pas de panneau perforé Hoffmann	9×9 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires pour produits de nettoyage

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11