

Garant GRIDLINE

Armoire à produits d'entretien avec portes battantes en tôle pleine, Largeur mm / Modèle: 750/K**Données de commande**

N° commande	987001 750/K
GTIN	4062406118822
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire universelle pour le rangement de produits d'entretien, d'appareils de nettoyage et de vêtements. Logement de tablettes galvanisées au pas de 25 mm.

Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Charge admissible de la tablette: 25 kg. Perforations dans le caisson du compartimentage destinées à **l'installation de crochets et supports Easyfix** (dans le groupe 95).

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les armoires à produits d'entretien sont compatibles avec les armoires GridLine de profondeur 20G et peuvent être librement combinées à celles-ci.

Autres accessoires, tels que tablettes et tiroirs, voir groupe 94.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 500 mm

Hauteur utile: 1840 mm

Nombre de crochets: 3

Poids: 78 kg

Description technique

Nombre de crochets	3
Hauteur	2000 mm
Profondeur	500 mm
Poids	78 kg
Largeur	750 mm
Modèle	K
Façades des armoires	portes battantes en tôle pleine
Hauteur utile	1840 mm
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Pas de panneau perforé Hoffmann	9×9 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires pour produits de nettoyage

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------