



Cliquet de précision réversible, 1/2", Type: 1/2



Données de commande

N° commande	640450 1/2
GTIN	4018754177844
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Nombre de dents: 60

Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Longueur totale	265 mm
Nombre de dents	60
Type de produit	Cliquets