

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 40/19mm****Données de commande**

N° commande	250019 40/19
GTIN	4062406119225
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	19 mm
Jeu de ressorts	259044 1
Largeur fonctionnelle L ₄	50 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Sous-plaquette	259031 17
Jeu de goupilles à ressort	259047 1
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 4040S19
Vis de levier	259018 1
Levier	259015 1
Longueur totale L	250 mm
Longueur de tête L ₁	45 mm
Taille de queue	40 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 16	259031 16
Levier Type 13	259015 13
Levier Type 1	259015 1
Jeu de poinçons10 pièces Type 1	259047 1
VIS DE LEVIER Type 13	259018 13
Jeu de ressorts10 pièces Type 7	259044 7
Sous-plaquette Type 36	259031 36
Jeu de ressorts10 pièces Type 1	259044 1
VIS DE LEVIER Type 1	259018 1