

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 40/19mm****Données de commande**

N° commande	250020 40/19
GTIN	4062406119232
Classe d'article	21T

Description technique

Série	QuickTurn
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Jeu de ressorts	259044 1
Levier	259015 1
Vis de levier	259018 1
Jeu de goupilles à ressort	259047 1
Longueur totale L	250 mm
Longueur de tête L ₁	48 mm
Taille de queue	40 mm
Code ISO porte-outils	PCBNR/L 4040S19
Sous-plaquette	259031 17
Largeur fonctionnelle L ₄	35 mm
Taille plaquette	19 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non

Angle d'attaque κ	75 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 1	259047 1
VIS DE LEVIER Type 13	259018 13
VIS DE LEVIER Type 1	259018 1
Levier Type 13	259015 13
Levier Type 1	259015 1
Sous-plaquette Type 16	259031 16
Jeu de ressorts 10 pièces Type 1	259044 1
Jeu de ressorts 10 pièces Type 7	259044 7
Sous-plaquette Type 36	259031 36