

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 40/19mm****Données de commande**

N° commande	250021 40/19
GTIN	4062406119249
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	35 mm
Taille de queue	40 mm
Levier	259015 1
Vis de levier	259018 1
Jeu de ressorts	259044 1
Longueur de tête L ₁	48 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Code ISO porte-outils	PCBNR/L 4040S19
Longueur totale L	250 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 1
Sous-plaquette	259031 17
Taille plaquette	19 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 16	259031 16
Jeu de poinçons10 pièces Type 1	259047 1
Sous-plaquette Type 36	259031 36
VIS DE LEVIER Type 13	259018 13
Levier Type 1	259015 1
Jeu de ressorts10 pièces Type 1	259044 1
Jeu de ressorts10 pièces Type 7	259044 7
VIS DE LEVIER Type 1	259018 1
Levier Type 13	259015 13