Fiche technique

Garant

Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 40/19mm

Données de commande

N° commande	250023 40/19
GTIN	4062406119263
Classe d'article	21T

Description technique

Vis de levier	259018 1
Largeur fonctionnelle L_4	50 mm
Sous-plaquette	259031 17
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Taille de queue	40 mm
Levier	259015 1
Taille plaquette	19 mm
Code ISO porte-outils	PCKNR/L 4040S19
Longueur totale L	250 mm
Jeu de ressorts	259044 1
Longueur de tête L_1	45 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 1
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 16	259031 16
Levier Type 1	259015 1
Levier Type 13	259015 13
Jeu de ressorts10 pièces Type 7	259044 7
Jeu de poinçons10 pièces Type 1	259047 1
Jeu de ressorts10 pièces Type 1	259044 1
VIS DE LEVIER Type 1	259018 1
Sous-plaquette Type 36	259031 36
VIS DE LEVIER Type 13	259018 13