

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel avec plan de travail Eterlux clair, Longueur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	920004 2000
GTIN	4062406119447
Classe d'article	91P

**Description****Exécution:**

**Workstation mLevel**, le poste de travail qui s'adapte à vos besoins. Réglage manuel de la hauteur classique au pas de 25 mm par pied avec vis de fixation; réglage de l'ensemble du poste de travail. Repérage de la hauteur de travail précise sur la face interne du piètement pour une utilisation simple.

**Coloris:**

**Piètement** anthracite RAL 7016, **non configurable**.

**Colonne de levage** en aluminium anodisé, **non configurable**.

**Côtés et paroi arrière** gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre, configurables**.

**Description technique**

Profondeur plan de travail	700 mm
Modèle	mLevel
Principe du réglage en hauteur	Equipement complet
Revêtement plan de travail	Eterlux (mélamine / résine phénolique)
Couleur surface du plan de travail	gris clair
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire	non
Poids	80 kg

Réglage en hauteur progressif	non
Longueur plan de travail	2000 mm
Epaisseur revêtement	2,7 mm
Série	Workstation
Matériau plan de travail	Eterlux
Largeur	2000 mm
Profondeur	800 mm
Surface plan de travail	Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	750 - 1000 mm
Epaisseur plan de travail	40 mm
Réglage en hauteur poste de travail	750-1000 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Exécution réglage en hauteur	mécanique
Epaisseur plan de travail	40 mm
Réglage en hauteur	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Tables de travail

## Accessoires

Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 300/3	927300 300/3
Supports pour PC Type M	928753 M
Tiroir pour clavier Type 1	927341 1
Caisson de tiroirs 24G mobile Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs 500/5 mm	927620 500/5

Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 300/3	927600 300/3
Colonnes support Hauteur 962 mm	928010 962
Colonnes support Hauteur 481 mm	928010 481
Colonnes support Hauteur 1362 mm	928010 1362
Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 400/3	927300 400/3
Caisson de tiroirs 16G mobile Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs 500/4	927315 500/4
Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 300/2	927300 300/2
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 500/5	927600 500/5
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 200/1	927600 200/1
Multifix Pour type 300	928201 300
Caisson de tiroirs 16G mobile Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs 500/5	927315 500/5
Colonnes support Hauteur 200 mm	928010 200
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 300/2	927600 300/2
Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 400/4	927300 400/4
Caisson de tiroirs 16G mobile Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs 400/4	927315 400/4
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 400/4	927600 400/4
Bâti informatique 16G Hauteur 500 mm	927335 500
Caisson de tiroirs 16G mobile Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs 500/3	927315 500/3