

Garant GRIDLINE

Poste de travail d'angle avec piètement avec plan de travail Eluplan gris foncé, Longueur plan de travail: 1000mm**Données de commande**

N° commande	920101 1000
GTIN	4062406119577
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Poste de travail d'angle pour Workstation. Réglage de la hauteur au pas de 25 mm par pied avec vis de fixation. Avec piètement en tôle d'acier et tube carré, charge admissible **250 kg**.

Adapté(s) pour:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Réglage en hauteur électrique du poste de travail d'angle impossible.

Coloris:

Piètement anthracite RAL 7016 (non configurable), **côtés et paroi arrière** gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

En cas de combinaison du poste de travail d'angle avec un Workstation eLevel ou eLevel+, des tôles de cisaillement sont obligatoires sur le Workstation.

Description technique

Epaisseur plan de travail	40 mm
Couleur surface du plan de travail	gris foncé
Poids	80 kg
Profondeur	800 mm

Série	Workstation
Epaisseur revêtement	2 mm
Principe du réglage en hauteur	Equipement complet
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire	non
A l'avant sur la profondeur du plan	700 mm
Matériau plan de travail	Noyau multiplis avec revêtement en plastique Eluplan
Réglage en hauteur progressif	non
Surface plan de travail	Revêtement antistatique, très résistant à l'abrasion, moyennement dur, non résistant à la lumière
Largeur	1100 mm
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	750 - 1000 mm
Longueur plan de travail	1000 mm
Revêtement plan de travail	Eluplan (plastique), (linoléum)
Profondeur plan de travail	1000 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail	750-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Exécution réglage en hauteur	mécanique
Epaisseur plan de travail	40 mm
Réglage en hauteur	25 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Postes de travail d'angle