

**Colle instantanée, 20 g, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	083361 UNI
GTIN	4062406120313
Classe d'article	02A

**Description****Exécution:**

Utilisation universelle pour l'assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l'effet de l'humidité ambiante. Utilisation universelle, convient pour la plupart **des plastiques, le métal et le bois.**

**Remarque(s):**

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

**Description technique**

Maniabilité après	5 - 40 s
Résistance à la traction et au cisaillement	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Viscosité dynamique	95 - 200 mPas
Température de stockage	20 °C
Base chimique	Cyanoacrylate d'éthyle

Utilisable après	10 - 30 min
pour matériau	Bois
pour matériau	Plastique
pour matériau	Métal
Forme	liquide
Résistance à la traction	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Densité	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Plage de températures	-55 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	9 mois
Couleur	transparent
Contenance	20 ml
Attribut des noms de produit	20 g
Type de produit	Colles instantanées