



## Casques de protection EuroGuard, Couleur: YELLOW



### Données de commande

N° commande	097802 YELLOW
GTIN	4017765057466
Classe d'article	09K

### Description

#### Exécution:

Casque de sécurité léger en polyéthylène haute densité présentant une **rigidité latérale renforcée** grâce au profil intérieur à double paroi. Idéal pour une utilisation en extérieur et à basses **températures jusqu'à -20 °C**. La **grande face avant** offre une zone imprimable de 5 x 5 cm. Avec **aération latérale réglable**.

- **Harnais 6 points, réglable en hauteur**
- **Encoche Euro-Slot 30 mm**
- **Bandeau antitranspiration en cuir écologique**
- **Forme droite avec gouttière d'évacuation**
- **Avec molette**

#### Utilisation:

Bâtiment, génie civil.

#### Norme:

DIN EN 397

#### Adapté(s) pour:

Casques antibruit 097753; 097756.

Matériau coquille: HDPE

Réglage en largeur: Fermeture rotative

Taille: 53 - 61 cm

Poids: 340 g

### Description technique

Réglage en largeur	Fermeture rotative
Taille	53 - 61 cm
Poids	340 g
Résistance au froid	Jusqu'à -20 °C
Couleur	YELLOW
Matériau coquille	HDPE
Type de produit	Casques de chantier

## Accessoires

Casque antibruit Modèle Peltor™ Optime™ Type 1	097753 1
Casque antibruit Modèle Peltor™ Optime™ Type 3	097753 3
Casque antibruit Modèle Peltor™ Optime™ Type 2	097753 2
Casque antibruit Type HELMET	097795 HELMET