

**Produit de jointoyage, 50 ml, ID fabricant: 82-33****Données de commande**

N° commande	083345 82-33
GTIN	8029822064054
Classe d'article	08G

**Description****Exécution:**

Dans la technique de fabrication d'assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l'utilisation de la colle, toute la surface d'assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

**Utilisation:**

Haute résistance, pour petits jeux, également en cas de salissures huileuses légères. Idéale pour la fixation de roulements.

**Remarque(s):**

D'abord prétraiter les surfaces avec les nettoyants universels 083391 et 083392.

**Description technique**

Référence fabricant	82-33
Signalisation des substances dangereuses	GHS05: Corrosif
Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
Maniabilité après	5 - 10 min

Pour tailles de filetages M jusqu'à	M12
pour applications	Fixation de roulements
pour applications	Jointoyage
pour applications	Surfaces huileuses
Base chimique	méthacrylate anaérobie
Couleur	Vert
Température de stockage	25 °C
Viscosité dynamique	120 - 180 mPas
Contenance	50 ml
Pour type de filetage	Tous
Forme	liquide
Couple initial de décollement min.	20 Nm
Ecart maximal	0,1 mm
pour matériau	Métal
Propriété	thixotrope
Propriété	résistant aux vibrations
Propriété	résistant aux chocs thermiques
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Plage de températures	-55 - 150 °C
Point d'éclair	100 °C
Utilisable après	1 - 3 h
Classe de résistance	Très fort
Densité	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produit de jointoyage

## Accessoires

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7061	083391 7061
--	-------------

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7063

083392 7063