



Meuleuse droite, Type: 722320



Données de commande

N° commande	077261 722320
GTIN	4014586879451
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- **Meuleuse droite extrêmement maniable.**
- **Fonctionnement silencieux grâce à la broche à paliers multiples.**
- **Moteur puissant avec grande capacité de reprise.**
- **Idéale pour le travail de l'acier spécial ainsi que pour les travaux de meulage et de polissage grâce à la régulation de la vitesse de rotation.**
- **Convient pour meules sur tige et fraises en carbure.**
- **Meuleuse droite robuste, avec vitesse de rotation réduite.**
- **Convient également pour le travail de l'acier inoxydable.**
- **Système POWERtronik avec stabilisation de la vitesse de rotation et protection contre la surcharge.**

Livraison:

Avec pince de serrage Ø 6 mm, 2 clés de serrage de 13 et 17.

Remarque(s):

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu'à un Ø de 12 mm.

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Référence fabricant	GSZ8-90PEL

Longueur câble	4 m
Poids	1,8 kg
Puissance absorbée	710 W
Plage de vitesses de rotation	2500 - 9000 min ⁻¹
Ø maximal pinces de serrage	6 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Pinces de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 6 mm

077268 6