



Meuleuse droite, Type: 722322



Données de commande

N° commande	077261 722322
GTIN	4014586880501
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- **Meuleuse droite extrêmement maniable.**
- **Fonctionnement silencieux grâce à la broche à paliers multiples.**
- **Moteur puissant avec grande capacité de reprise.**
- **Idéale pour le travail de l'acier spécial ainsi que pour les travaux de meulage et de polissage grâce à la régulation de la vitesse de rotation.**
- **Convient pour meules sur tige et fraises en carbure.**

Avec FEIN **ErgoGrip** pour un travail sans effort grâce à la poignée ergonomique.

Meuleuse droite universelle pour travaux dans des endroits difficiles d'accès. Conception mince et maniable permettant le meulage intérieur.

Puissante meuleuse droite maniable avec **collet court**. Convient également pour une utilisation semi-stationnaire.

- **Meuleuse droite extrêmement puissante FEIN ErgoGrip.**
- **Profondeur d'insertion élevée, palier de collet long: 173 mm.**
- **Système POWERtronik avec stabilisation de la vitesse de rotation et protection contre la surcharge.**
- **Avec collet long.**

Livraison:

Avec pince de serrage Ø 8 mm, 2 clés de serrage de 13 et 17.

Remarque(s):

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu'à un Ø de 12 mm.

Description technique

Poids	2,1 kg
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Puissance absorbée	1010 W
Longueur câble	4 m
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Référence fabricant	GSZ11-320PERL
Plage de vitesses de rotation	9500 - 32500 min ⁻¹
Ø maximal pinces de serrage	8 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Pinces de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 8 mm

077268 8