



## Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 29 pièces, Type: S



### Données de commande

N° commande	634120 S
GTIN	4013288173928
Classe d'article	63F

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M12 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M10.

Pour vis Phillips et Pozidriv avec filetage M2 – M6 et pour vis Torx® femelles avec filetage M3,5 – M8.

#### Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

#### Contenu:

Avec cliquet réversible 635295.

#### Livraison:

Douilles 6 pans: 9 pièces

réf. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Embouts 6 pans: 5 pièces 675240 réf. 3; 4; 5; 6; 8

Embouts pour Phillips: 3 pièces 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25

Embouts Pozidriv: 2 pièces 675320 réf. 1/25; 2/25

Embouts pour Torx®: 6 pièces 675340 réf. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Rallonge avec manchon rotatif rapide: 1 pièce 200 mm

Rallonge Wobble: 1 pièce 76 mm

Pièce intermédiaire avec mandrin à changement rapide: 1 pièce carré 3/8 pouce - porte-embouts 6 pans 1/4 pouce

Cliquet (réf. P): 1 pièce 635290 avec carré traversant

Cliquet (réf. S): 1 pièce 635295 avec cliquet réversible

Présentation dans: Trousse en tissu avec fermeture auto-agrippante

## Description technique

Nombre de pièces	29
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Dim. ouvertures de clés	métrique
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	8-19 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-8 mm
Référence fabricant	8100 SB 8
Emballage	Trousse en tissu, fermeture auto-agrippante
Longueur	262 mm
Largeur	120 mm
Hauteur	57 mm
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX27	675340 TX27
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675310 1/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25

Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675320 1/25
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 6 mm	675240 6
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 5 mm	675240 5
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 3 mm	675240 3
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 4 mm	675240 4
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 8 mm	675240 8
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675310 3/25
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675320 2/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX40	675340 TX40
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675310 2/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX20	675340 TX20
Cliquet de précision "Zyklop Metal", réversible, 3/8" avec éjecteur	635295