

Garant 

## Plaque de base en plastique GARANT easyFix, Type: 2



### Données de commande

N° commande	963138 2
GTIN	4045197725264
Classe d'article	91F

### Description

#### Exécution:

Clip d'identification avec guide-câble intégré. Zone d'inscription: 63,5 x 27,5 mm. Par clip d'identification, 2 guide-câbles pour une pose propre de câbles sur des panneaux perforés. Ø câble max. 8 mm.

Marquage manuel possible avec Edding ou marqueur. Zone d'inscription adaptée aux étiquettes suivantes:

Etiquettes spécifiques: 19 x 64; 25 x 54; 54 x 25; 63,5 x 29,6 mm;

Etiquettes GARANT: 48 x 10 mm (G1); 63 x 24 mm (G2);

Ruban DYMO hauteur 9 mm (max. 3 rubans superposés).

#### Adapté(s) pour:

Tous les articles GARANT et HOLEX avec □ 9x9 mm au pas de 37 mm.

#### Livraison:

Jeu de 10 goussets

### Description technique

Type	2
Profondeur	11 mm

Largeur	66 mm
Hauteur	67 mm
Type de produit	Plaque de base