



Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie, 12 V, Type: M12TLED



Données de commande

N° commande	073210 M12TLED
GTIN	4002395380213
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Lampes robustes à batterie li-ion de forte luminosité Lampes à main avec tête à LED réglable.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Adapté(s) pour:

Batteries 12 V MB12 Milwaukee.

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.

Description technique

Référence fabricant	M12TLED-0
Tension de la batterie	12 V
Indice de protection IP	IP 54
Nombre de batteries incluses	0

Type de batterie	Lithium-ion
Flux lumineux	120 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Plage de pivotement	0 - 90 degré
Attribut des noms de produit	12 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Type de produit	Lampes de travail

Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion Système M12B4 Type de batterie MB12	073815 MB12
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC