



## Indicateur à levier Tesatast, longueur bras palpeur 12,5 mm, Plage de mesure par sens / Ø boîtier: 0,1/28mm



### Données de commande

N° commande	436252 0,1/28
GTIN	7630041110494
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.

#### Lecture 2/1000.

**TESA** – Mécanisme monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Boîtier monobloc robuste; antimagnétique. **Swiss Made.**

#### Utilisation:

Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l'alignement de pièces à usiner.

#### Livraison:

Avec tiges de serrage Ø 8 mm.

#### Accessoire(s):

Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

#### Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

#### Remarque(s):

**Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,002/0,001** – marge d'écart 2  $\mu\text{m}$ , marge d'écart totale 4  $\mu\text{m}$ , erreur de réversibilité 2  $\mu\text{m}$ .

## Description technique

Lecture	0,002 mm
Ecart $f_e$	2 $\mu\text{m}$
Ecart total $f_{\text{tot}}$	3,5 $\mu\text{m}$
Plage d'indication par sens	0,1 mm
Force de mesure	0,15 N
$\varnothing$ corps max	28 mm
Plage de pivotement	2×120 degré
$\varnothing$ axe de fixation h6	8 mm
Longueur bras palpeur	11,8 mm
$\varnothing$ bille de mesure	2 mm
Norme	DIN 2270
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

## Services

Étalonnage DAkkSIndicateur à levier Type ANALOG	023340 ANALOG
EtalonnageIndicateurs à levier Type ANALOG	023330 ANALOG

## Accessoires

Touche carbure, longueur bras palpeur 12,5 mm $\varnothing$ bille de mesure 2R mm	436315 2R
Support articulé Rayon d'action 120 mm	359680 120
Support à section carrée pour comparateurs	436510

Touche carbure, longueur bras palpeur 12,5 mm Ø bille de mesure 2 mm	436315 2
Touche carbure, longueur bras palpeur 12,5 mm Ø bille de mesure 1 mm	436315 1
Support de centrage Type	436512