



Indicateur à levier Tesastast, longueur bras palpeur 36,5 mm, Plage de mesure par sens / Ø boîtier: 0,25/29mm



Données de commande

N° commande	436225 0,25/29
GTIN	7630041110470
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.

Indicateurs à levier avec **bras palpeur long. Lecture 1/100.**

TESA – Mécanisme monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Boîtier monobloc robuste; antimagnétique. **Swiss Made.**

Utilisation:

Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l'alignement de pièces à usiner.

Livraison:

Avec tiges de serrage Ø 8 mm.

Accessoire(s):

Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Remarque(s):

Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,01 – marge d'écart 10 μm , écart total 13 μm , erreur de réversibilité 3 μm .

Description technique

Ø corps max	29 mm
Ecart total f_{tot}	13 μm
Lecture	0,01 mm
Ecart f_e	10 μm
Force de mesure	0,06 N
Plage d'indication par sens	0,25 mm
Erreur de réversibilité f_u	3 μm
Plage de pivotement	2×120 degré
Ø axe de fixation h6	8 mm
Longueur bras palpeur	36,53 mm
Ø bille de mesure	2 mm
Norme	DIN 2270
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C5
Type de produit	Indicateur à levier

Services

Étalonnage Indicateurs à levier Type ANALOG	023330 ANALOG
Étalonnage DAkkS Indicateur à levier Type ANALOG	023340 ANALOG

Accessoires

Support à section carrée pour comparateurs	436510
Touche carbure, longueur bras palpeur 36,5 mm Ø bille de mesure 1 mm	436317 1

Touche carbure, longueur bras palpeur 36,5 mm Ø bille de mesure 2R mm	436317 2R
Touche carbure, longueur bras palpeur 36,5 mm Ø bille de mesure 2 mm	436317 2
Support articulé Rayon d'action 120 mm	359680 120
Support de centrage Type	436512