



Micromètre d'intérieur numérique à 3 touches IMICRO, Plage de mesure: 11-14mm



Données de commande

N° commande	428830 11-14
GTIN	7630041116984
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

Micromètre d'intérieur numérique à 3 touches pour une **mesure très précise** d'alésages, même à des grandes profondeurs de mesure. Micromètre d'intérieur exclusif fabriqué suivant le principe Abbésche (**aucun risque de basculement**). Autocentrant et auto-ajustable. Lecture aisée et immédiate sur l'affichage numérique à fort contraste. **Système de mesure micrométrique CAPA** breveté. Surfaces de mesure revêtues de nitrure de titane (TiN) (HV5–2300).

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonges 428802, câble de données, émetteur radio 498921, adaptateur radio 498924.

Remarque(s):

Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.

Description technique

Dim. a	3,5 mm
Plage de mesure	11 - 14 mm
Profondeur de mesure avec rallonge maximale	1593 mm
Profondeur de mesure standard	72 mm

Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,001 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 54
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface RS232C
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
EtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20

Accessoires

Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 2/500	428802 2/500
Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 2/150	428802 2/150
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12