



## Micromètre d'intérieur numérique à 3 touches IMICRO, Plage de mesure: 90-100mm



### Données de commande

N° commande	428830 90-100
GTIN	7630041117103
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

Micromètre d'intérieur numérique à 3 touches pour une **mesure très précise** d'alésages, même à des grandes profondeurs de mesure. Micromètre d'intérieur exclusif fabriqué suivant le principe Abbésche (**aucun risque de basculement**). Autocentrant et auto-ajustable. Lecture aisée et immédiate sur l'affichage numérique à fort contraste. **Système de mesure micrométrique CAPA** breveté. Surfaces de mesure revêtues de nitrure de titane (TIN) (HV5–2300).

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonges 428802, câble de données, émetteur radio 498921, adaptateur radio 498924.

#### Remarque(s):

Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.

### Description technique

Dim. a	11 mm
Plage de mesure	90 - 100 mm
Profondeur de mesure avec rallonge maximale	1604 mm

Profondeur de mesure standard	104 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Lecture	0,001 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Indice de protection IP	IP 54
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface RS232C
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

## Services

Etalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100
Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

## Accessoires

Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 4/150	428802 4/150
Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 4/500	428802 4/500
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032