

CARTEC

Anneau de levage à émerillon, Filetage Ø: M16



Données de commande

N° commande	086486 M16
GTIN	8013429800054
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Point d'ancrage vissable pivotant à 360° pour le levage de charges lourdes, monté sur roulements à billes, 100% contrôlé pour les fissures, **certifié par la DGUV, facteur de sécurité 4** dans toutes les directions.

Remarque(s):

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Charge admissible WLL SF 4:1: 1,12 t
Largeur de fixation sur boulon A: 30 mm
Largeur d'œillet B: 13 mm
Dim. C: 46 mm
Ø boulon D: 38 mm
Dim. E: 50 mm

Description technique

Dim. E	50 mm
Dim. C	46 mm
Largeur d'œillet B	13 mm

Fiche technique

Largeur de fixation sur boulon A	30 mm
Ø boulon D	38 mm
Charge admissible WLL SF 4:1	1,12 t
Hauteur H	105 mm
Filetage Ø	M16×20
Type de produit	Anneau de levage à émerillon