

**CARTEC****Anneau de levage à émerillon, Filetage Ø: M30****Données de commande**

N° commande	086486 M30
GTIN	8013429800177
Classe d'article	08Y

**Description****Exécution:**

Point d'ancrage vissable pivotant à 360° pour le levage de charges lourdes, monté sur roulements à billes, 100% contrôlé pour les fissures, **certifié par la DGUV, facteur de sécurité 4** dans toutes les directions.

**Remarque(s):****SF 4:1 = facteur de sécurité 4.**

Charge admissible WLL SF 4:1: 5,3 t

Largeur de fixation sur boulon A: 45 mm

Largeur d'œillet B: 22 mm

Dim. C: 65 mm

Ø boulon D: 75 mm

Dim. E: 80 mm

**Description technique**

Largeur d'œillet B	22 mm
Ø boulon D	75 mm
Largeur de fixation sur boulon A	45 mm

Dim. E	80 mm
Dim. C	65 mm
Charge admissible WLL SF 4:1	5,3 t
Hauteur H	165 mm
Filetage Ø	M30×35
Type de produit	Anneau de levage à émerillon