

CARTEC**Anneau de levage à émerillon, Filetage Ø: M24****Données de commande**

N° commande	086486 M24
GTIN	8013429800139
Classe d'article	08Y

Description**Exécution:**

Point d'ancrage vissable pivotant à 360° pour le levage de charges lourdes, monté sur roulements à billes, 100% contrôlé pour les fissures, **certifié par la DGUV, facteur de sécurité 4** dans toutes les directions.

Remarque(s):**SF 4:1 = facteur de sécurité 4.**

Charge admissible WLL SF 4:1: 3,15 t
Largeur de fixation sur boulon A: 40 mm
Largeur d'œillet B: 18 mm
Dim. C: 70 mm
Ø boulon D: 58 mm
Dim. E: 68 mm

Description technique

Ø boulon D	58 mm
Dim. C	70 mm
Largeur de fixation sur boulon A	40 mm

Largeur d'œillet B	18 mm
Dim. E	68 mm
Hauteur H	153 mm
Charge admissible WLL SF 4:1	3,15 t
Filetage Ø	M24×30
Type de produit	Anneau de levage à émerillon