

CARTEC**Anneau de levage à émerillon, Filetage Ø: M20****Données de commande**

N° commande	086486 M20
GTIN	8013429800092
Classe d'article	08Y

Description**Exécution:**

Point d'ancrage vissable pivotant à 360° pour le levage de charges lourdes, monté sur roulements à billes, 100% contrôlé pour les fissures, **certifié par la DGUV, facteur de sécurité 4** dans toutes les directions.

Remarque(s):

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Charge admissible WLL SF 4:1: 2 t

Largeur de fixation sur boulon A: 34 mm

Largeur d'œillet B: 16 mm

Dim. C: 57 mm

Ø boulon D: 50 mm

Dim. E: 61 mm

Description technique

Ø boulon D	50 mm
Dim. E	61 mm
Largeur de fixation sur boulon A	34 mm

Largeur d'œillet B	16 mm
Dim. C	57 mm
Hauteur H	131 mm
Charge admissible WLL SF 4:1	2 t
Filetage Ø	M20×30
Type de produit	Anneau de levage à émerillon