

**Raccord en T intérieur/intérieur/intérieur, Raccord: 3/8pouce****Données de commande**

N° commande	080035 3/8
GTIN	4047322647182
Classe d'article	08A

Description**Exécution:**

Raccord en T, intérieur/intérieur/intérieur, G 3/8, SW 17, pression de service max. 60 bar, température de fonctionnement max. 150 °C, laiton non revêtu.

Description technique

Filetage intérieur du raccord	3/8 pouce
Référence fabricant	254.35
Ø	11 mm
Pression de service max.	60 bar
Matériau	Laiton
Type de produit	Kärcher coupleur p/ nettoyeur 4.403-002.0