


Garant**Tôles perforées pour paroi arrière, pour longueur de plan de travail: 1500mm**

Données de commande

N° commande	920365 1500
GTIN	4062406120801
Classe d'article	91S

Description

Exécution:

En tôle d'acier pliée, avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Pour fixation à l'arrière des postes de travail à réglage en hauteur électrique pour charges légères. Les tôles perforées sont vissées à l'intérieur du renfort arrière.

Adapté(s) pour:

Postes de travail à réglage en hauteur électrique pour charges légères 920301 – 920306.

Livraison:

Avec matériel de fixation.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

Largeur	1245 mm
Profondeur	70 mm
Poids	7,4 kg
Hauteur	334 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Type de produit

Paroi arrière