


Garant**Tôles perforées latérales 2 pièces, Type: 750****Données de commande**

N° commande	920360 750
GTIN	4062406120795
Classe d'article	91S

Description**Exécution:**

En tôle d'acier pliée, avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Pour fixation latérale aux postes de travail à réglage en hauteur électrique pour charges légères. Les tôles perforées sont vissées à l'intérieur des renforts. Jeu de 2 pièces.

Adapté(s) pour:

Postes de travail à réglage en hauteur électrique pour charges légères 920301 – 920306.

Livraison:

Avec matériel de fixation.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

Hauteur	146 mm
Poids	0,6 kg
Largeur	536 mm
Profondeur	73 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm

Couleurs disponibles

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Type de produit

Paroi latérale