

## Passages de câbles, Nombre de canaux: 3



### Données de commande

N° commande	964901 3
GTIN	4049521015465
Classe d'article	96Q

### Description

#### Exécution:

Protection de câbles professionnelle, utilisation universelle dans des endroits confinés. Les câbles et tuyaux peuvent être posés aisément grâce au clapet s'ouvrant vers le haut.

**Charnière autonettoyante.** Tous les passages avec ergots de raccordement moulés par injection.

**Résistants aux huiles, aux acides et à l'essence.**

#### Norme:

EN 61537:2007

Hauteur: 48 mm

Longueur: 1000 mm

Profondeur: 290 mm

Diamètre de canal: 30 mm

Charge admissible: 2 t

Poids: 4,7 kg

### Description technique

Longueur	1000 mm
Diamètre de canal	30 mm
Charge admissible	2 t
Profondeur	290 mm
Nombre de canaux	3
Poids	4,7 kg

Hauteur	48 mm
Référence fabricant	PASSAGE DE CABLES MINI DEFENDER
Type de produit	Passages de câbles

---

## Accessoires

Extrémités de passages de câbles Adapté pour 3/M	964903 3/M
Extrémités de passages de câbles Adapté pour 3/F	964903 3/F