

**Passages de câbles, Nombre de canaux: 6****Données de commande**

N° commande	964901 6
GTIN	4049521073410
Classe d'article	96Q

**Description****Exécution:**

Protection de câbles professionnelle, utilisation universelle dans des endroits confinés. Les câbles et tuyaux peuvent être posés aisément grâce au clapet s'ouvrant vers le haut.

**Charnière autonettoyante.** Tous les passages avec ergots de raccordement moulés par injection.

**Résistants aux huiles, aux acides et à l'essence.**

**Norme:**

EN 61537:2007

Hauteur: 32 mm

Longueur: 1000 mm

Profondeur: 280 mm

Diamètre de canal: 18 mm

Charge admissible: 2 t

Poids: 4,4 kg

**Description technique**

Charge admissible	2 t
Hauteur	32 mm
Nombre de canaux	6
Poids	4,4 kg
Longueur	1000 mm
Profondeur	280 mm

Diamètre de canal	18 mm
Référence fabricant	PASSAGE DE CABLES NANO DEFENDER
Type de produit	Passages de câbles

---

## Accessoires

Extrémités de passages de câbles Adapté pour 6/F	964903 6/F
Extrémités de passages de câbles Adapté pour 6/M	964903 6/M