

**Garant****Pied à coulisse, Plage de mesure: 300mm****Données de commande**

N° commande	410100 300
GTIN	4062406122157
Classe d'article	40Z

**Description****Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Graduation fine, à fort contraste.

Vis de blocage en haut.

Coulisseau ergonomique.

Surfaces de mesure rodées finement. Sans jauge de profondeur.

**Accessoire(s):**

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

**Description technique**

Graduation	1/128 pouce
Graduation	1/20 mm
Emballage	Étui
Lecture	0,05 mm
Plage de mesure	0 - 300 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Longueur de bec	64 mm
Étalonnage	A1
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm

Blocage	Vis de blocage en haut
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Type de produit	Pieds à coulisse universels

## Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur de mesure maximale 300 mm	021000 300
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300