

Garant**Pied à coulisse Vernier 1/50, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	410105 200
GTIN	4062406122164
Classe d'article	40Z

Description**Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Graduation fine, à fort contraste.

Vis de blocage en haut.

Coulisseau ergonomique. Lecture améliorée grâce au vernier coloré en retrait.

Surfaces de mesure rodées finement.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Description technique

Graduation	1/50 mm
Etalonnage	A1
Emballage	Étui
Lecture	0,02 mm
Plage de mesure	0 - 200 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Longueur de bec	50 mm
Graduation	1/128 pouce
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	Ø 1,6

Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	$\pm 0,03$ mm
Blocage	Vis de blocage en haut
Métriologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200