


Garant**Vérificateur d'alésage de précision, Plage de mesure: 50-150mm****Données de commande**

N° commande	435190 50-150
GTIN	4045197726391
Classe d'article	41C

Description**Exécution:**

Vérificateur d'alésage 2 points de précision avec disque de centrage à ressort. Modèle robuste, **léger** avec **éléments en PRFC**, pour une **dilatation thermique** réduite et une meilleure **protection anti-corrosion**. Le protège-main sur la tige réduit également les influences thermiques. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via un segment courbe. Réglables sur différents \varnothing par l'intermédiaire de touches de mesure interchangeables avec bille en acier trempée.

Exécution - Descriptif:

- **Modèle robuste et léger avec éléments en matériau composite armé de fibres de carbone.**
- **Dilatation thermique réduite.**
- **Meilleure protection contre la corrosion.**

Utilisation:

Pour la mesure précise d'alésages (\varnothing), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision complet dans un coffret en bois (sans comparateur).

Accessoire(s):

Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 434900 réf. 16.

Description technique

Précision de répétabilité sans comparateur	1 μ m
Profondeur de mesure	178 mm
Nombre de touches de mesure	11
Plage de mesure	50 - 150 mm
Nombre de bagues de mesure	3
Largeur du disque de centrage	42,3 mm
Norme	Norme usine
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

EtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 160 mm	023210 160
--	------------

Accessoires

Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points1 pièce Type 35-90	439914 35-90
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 16	434900 16
Comparateur de précisionantichocs Plage de mesure / \emptyset boîtier 1/58 mm	433090 1/58
Comparateurantichocs Plage de mesure / \emptyset boîtier 10/58 mm	432110 10/58