


Garant**Vérificateur d'alésage de précision, Plage de mesure: 18-35mm****Données de commande**

N° commande	435190 18-35
GTIN	4045197726377
Classe d'article	41C

Description**Exécution:**

Vérificateur d'alésage 2 points de précision avec disque de centrage à ressort. Modèle robuste, **léger** avec **éléments en PRFC**, pour une **dilatation thermique** réduite et une meilleure **protection anti-corrosion**. Le protège-main sur la tige réduit également les influences thermiques. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via un segment courbe. Réglables sur différents \varnothing par l'intermédiaire de touches de mesure interchangeables avec bille en acier trempée.

Exécution - Descriptif:

- **Modèle robuste et léger avec éléments en matériau composite armé de fibres de carbone.**
- **Dilatation thermique réduite.**
- **Meilleure protection contre la corrosion.**

Utilisation:

Pour la mesure précise d'alésages (\varnothing), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision complet dans un coffret en bois (sans comparateur).

Accessoire(s):

Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 434900 réf. 16.

Description technique

Nombre de touches de mesure	9
Nombre de bagues de mesure	2
Profondeur de mesure	146 mm
Précision de répétabilité sans comparateur	1 µm
Plage de mesure	18 - 35 mm
Largeur du disque de centrage	14,5 mm
Norme	Norme usine
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

Étalonnage DAkkSVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023220 60
ÉtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023210 60

Accessoires

Comparateurantichocs Plage de mesure / Ø boîtier 10/58 mm	432110 10/58
Comparateur de précisionantichocs Plage de mesure / Ø boîtier 1/58 mm	433090 1/58
Touche en acier Type 16	434900 16
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10